

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 30 ED-85 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.19.00195

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00195>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAX > SAX 30 ED-85 G3/8-AG

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées



Dimensions: 30


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Raccord: G3/8"-M

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,10 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
G1	G3/8"-M
H	26 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	4,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	39 N
Force latérale	38 N
Force latérale surface huileuse	41 N
Volume	3,20 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	18 mm
Dimensions	30
Raccord	G3/8"-M
Nombre de soufflets	0

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse en cloche (ronde)

SAX 30 ED-85 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.19.00195

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00195>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	29,50 g
Famille de produit	SAX