

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB2 20 HT1-60 P

Réf. article.:10.01.06.03235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03235>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses à soufflets SAB2 P (2,5 soufflets) > SAB2 20 HT1-60 P

Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Dimensions: 20


Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Version: Clipsable

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8,50 mm
d1	10,60 mm
d2	10 mm
d5	7,90 mm
dn	4,70 mm
D1	19,70 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,10 mm
H	24,50 mm
H2	2,20 mm
H3	7,20 mm
H5	2 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4,70 N
Force de rupt.	13 N
Volume	2,60 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB2 20 HT1-60 P

Réf. article.:10.01.06.03235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03235>

Nombre de soufflets	2,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	2,50 g
Famille de produit	SAB2

Remarque : Force d'aspiration: Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

Accessoires



FD 16 120

Réf. article.:10.01.06.02565

Diamètre extérieur D: 16 mm

Porosité: 120 µm

Utiliser la construction: Ventouse à soufflets

Dimensions: FG20/FGA20



SW 100 P 7.3

Réf. article.:10.05.04.00091

Version: Push In

Longueur L: 15,5 mm

Matière: Polyoxyéthylène

Diamètre extérieur D: 7,3 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB2 20 HT1-60 P

Réf. article.:10.01.06.03235

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03235>



SW 130 P 7.3

Réf. article.:10.05.04.00092

Version: Push In

Longueur L: 15,5 mm

Matière: Polyoxyéthylène

Diamètre extérieur D: 7,3 mm



SW 150 P 7.3

Réf. article.:10.05.04.00093

Version: Push In

Longueur L: 15,5 mm

Matière: Polyoxyéthylène

Diamètre extérieur D: 7,3 mm



SW 80 P 7.3

Réf. article.:10.05.04.00090

Version: Push In

Longueur L: 15,5 mm

Matière: Polyoxyéthylène

Diamètre extérieur D: 7,3 mm