

Ventosa a soffiutto (tondo)

FGA 11 NBR-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00095>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FGA 11 NBR-55 N016

Aspiratore a soffiutto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane




Dimensione: 11

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	5,10 mm
D1	12 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	13 mm
Ds	10,40 mm
H	16 mm
H2	3,80 mm
H3	9,30 mm
Z (Corsa)	4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	1,50
Potenza aspir.	1,20 N
Dimensione	11
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Peso	0,90 g
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Famiglia de prodotti	FGA

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 11 NBR-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00095>

Accessori



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto (tondo)

FGA 11 NBR-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00095

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00095>



SPI 11 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03281

Dimensione: 11

Materiale: Polietereeterchetone