

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00685

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00685>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) > FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 63

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: G1/4"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	44,50 mm
Dmax(S)	68 mm
dn	4,40 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-AG
H	38 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	15 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	63
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Volume	43,83 cm ³

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.00685

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00685>

Potenza aspir.	85 N
Forza rottura	135 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Peso	34 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Numero articolo.:10.01.06.01065

Famiglia raccordo: N 018

Filettatura G1: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 28,8 mm

Lunghezza di montaggio: 4 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 5 mm

Materiale: Alluminio



FGA 63 NBR-55 N018

Numero articolo.:10.01.06.00688

Dimensione: 63

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 1,5