

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13038

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13038>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses plates SGF > SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique



Dimensions: 250


Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2-IG

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	217 mm
d3	140 mm
Dmax(S)	260 mm
Ds	248 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	26,80 mm
L2	52,50 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	70 °
X1	45 mm
Y1	100 mm
Z (Course)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-F
LG4	10,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13038

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13038>

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	2900 N
Force d'aspir. d2	2220 N
Volume	372 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	1600 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	250
Nombre de soufflets	0
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	950 g
Famille de produit	SGF

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Réf. article.:10.07.01.00110

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13038

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13038>



TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm



PC 250

Réf. article.:10.01.01.13090

Dimensions: 250



SU 280

Réf. article.:10.01.01.12485

Dimensions: 280

Plage de serrage: 270,0 ... 300,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13038

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13038>



FLK-HD G3/8-AG

Réf. article.:10.07.06.00235

Filetage G1: G3/8"-M

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/4-IG

Réf. article.:10.07.06.00241

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Réf. article.:10.07.06.00242

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13038

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13038>



VRS-S G1/4-AG

Réf. article.:10.08.06.00048

Filetage G1: G1/4"-M

Matière: Laiton

Surface: nickelé