

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Réf. article.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets) restriction au flux > SPB2 20 SI-40 SW100 P

Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Hauteur H: 24,3 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	8,50 mm
d1	11,80 mm
d2	10,20 mm
d5	7,90 mm
dn	1 mm
D1	20 mm
Dmax(S)	20,50 mm
Ds	19,60 mm
H	24,30 mm
H2	2,20 mm
H3	8,20 mm
H5	2 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4,90 N
Force de rupt.	8 N
Volume	2,50 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Réf. article.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>

Dimensions	20
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	40 Shore A
Poids	2,50 g
Famille de produit	SPB2

Accessoires



FD 16 120

Réf. article.:10.01.06.02565

Diamètre extérieur D: 16 mm

Porosité: 120 µm

Utiliser la construction: Ventouse à soufflets

Dimensions: FG20/FGA20

Pièces de rechange



SW 100 P 7.3

Réf. article.:10.05.04.00091

Version: Push In

Longueur L: 15,5 mm

Matière: Polyoxyéthylène

Diamètre extérieur D: 7,3 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB2 20 SI-40 SW100 P

Réf. article.:10.01.06.03221

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03221>



SPB2 20 SI-40 P

Réf. article.:10.01.06.03125

Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 40 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Version: Clipsable