

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03739

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03739>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets) > SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Ventouse plate (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Dimensions (LxB): 80 x 35


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	21 mm
B1	35 mm
Bmax(S)	38 mm
Bs	34,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-F
H	44,20 mm
L2	66 mm
L1	80 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	79,50 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	11 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	24,90 N
Force d'aspir. de -400 mbar	49,80 N
Force d'aspir.	74,70 N
Volume	26,12 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouses à soufflets (ovales)

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03739

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03739>

Largeur de pièces (min)	30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	8 mm
Dimensions (LxB)	80 x 35
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	26,20 g
Famille de produit	SPOB1f

Pièces de rechange



SC 050-AR G1/4-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.03742

Géométrie de raccordement: 050-AR

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 17,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.03627

Dimensions (LxB): 80 x 35

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de