

Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 80 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03356

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03356>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe) > SAB 80 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti



Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A


Termostabilità: 200 °C

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
D1	65 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,20 mm
G1	G1/4"-IG
H	54,80 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	135 N
Forza rottura	238 N
Forza laterale	217 N
Volume	75,40 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80
Allacciamento	G1/4"-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 80 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03356

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03356>

Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	99,10 g
Numero pieghe	1,50
Famiglia de prodotti	SAB