

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03461>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE > Ventose per sistemi di presa VEE > SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	27,10 mm
dn	6,10 mm
D1	52,20 mm
Dmax(S)	55,50 mm
Ds	51,30 mm
G1	G1/4"-AG
H	63,10 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (Corsa)	32 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	34,60 N
Forza rottura	61,80 N
Forza laterale	28,50 N
Volume	51,80 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03461>

Dimensione	50
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	30,90 g
Famiglia de prodotti	SPB2

Indicazione Potenza aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Accessori



SPI 50 PA SPB2-50

Numero articolo.:10.01.06.04045

Dimensione: 50

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB2-50



SC-SW 60 6

Numero articolo.:10.05.04.00096

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 60

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03461>



SC-SW 80 6

Numero articolo.:10.05.04.00097

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 80



SC-SW 100 6

Numero articolo.:10.05.04.00098

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 100



SC-SW 120 6

Numero articolo.:10.05.04.00099

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 120

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03461>



SC-SW 200 6

Numero articolo.:10.05.04.00100

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 200



SC-SW 240 6

Numero articolo.:10.05.04.00101

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 240

Pezzi di ricambio



SC 050 G1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02487

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03461

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03461>



SPB2 50 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.03413

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 55,9 mm