

Ventouse plate (ronde)

SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Réf. article.:10.01.23.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00007>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour les environnements à températures élevées > Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT > SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures




Dimensions: 90

Matière: Tissu de silicate ST

Raccord: G1/4-IG

Température de service max.: 600 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	7 mm
Dmax(S)	111,50 mm
Ds	90 mm
G1	G1/4"-F
H	39 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	8 mm
SW3	46 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	320 N
Volume	25 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	1060 mm
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar	32 l/min
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	90
Température de service max.	600 °C
Matière	Tissu de silicate ST

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)


SPL-HT 90 ST G1/4-IG

Réf. article.:10.01.23.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.23.00007>

Poids	675 g
Famille de produit	SPL-HT

Pièces de rechange




DR-SPL-HT 90 ST

Réf. article.:10.01.23.00016

Dimensions: 90

Matière: Tissu de silicate ST



DR-SPL-HT 90 ST

Réf. article.:10.01.23.00016

Dimensions: 90

Matière: Tissu de silicate ST