

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03503>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffiutto
SPB1 (1,5 pieghe) > SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 60


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	38,60 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	69,60 mm
Ds	61,40 mm
G1	G1/4"-IG
H	53,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	78 N
Forza rottura	100,90 N
Forza laterale	49,40 N
Volume	49,24 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	60
Numero pieghe	1,50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03503>

Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	33,90 g
Famiglia de prodotti	SPB1

Accessori



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Numero articolo.:10.07.01.00308

Diametro esterno D: 17,5 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 280 µm

Pezzi di ricambio



SC 050 G1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02488

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03503

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03503>



SPB1 60 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.02457

Dimensione: 60

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Numero pieghe: 1,5