

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 50 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.19.00024

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00024>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiere > Ventose a campana SAXM > SAXM 50 ED-85 G1/4-IG

### Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	42,80 mm
LG1	14,80 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	8,40 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	109 N
Forza laterale	58 N
Forza laterale (superf. oliate)	110 N
Volume	14,40 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	50

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 50 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.19.00024

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00024>

Allacciamento	G1/4"-IG
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	28,30 g
Famiglia de prodotti	SAXM

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SC-A 055 G1/4-IG L

Numero articolo.:10.01.06.02742

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G1/4"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



#### SAXM 50 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00006

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 50 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.19.00024

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00024>



**SC-S 055 FDC-L**

Numero articolo.:10.01.06.02804

Forma: Elem d attr con Auto-bloc