

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE
> Moduli del vuoto VEE-QCMV > VEE-QCMV HV 2 07 13

Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione




Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,7 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	55 mm
d	6 mm
D	25,40 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-IG
G2	M4-AG
H	37,90 mm
H1	53 mm
L	97,40 mm
L2	53,50 mm
LG2	7,60 mm

Accessori

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00288

Diametro nominale: 1,5 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Filetto di colleg: M5-AG

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,5 ... 7,0 bar

Interfaccia elettrica: Cavo, 2 poli



FLAN-PL 55x7.5-AB1

Numero articolo.:10.01.30.00015

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 7,5 mm

Dimensione: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

Numero articolo.:10.01.30.00208

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 7,5 mm

Dimensione: EL1

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

Numero articolo.:10.01.30.00194

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 9,5 mm

Dimensione: JP1

Filettatura G1: G3/8"-IG



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Numero articolo.:10.01.30.00016

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Dimensione: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Numero articolo.:10.01.30.00017

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 11,5 mm

Dimensione: UNI

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



FLAN-PL 80x12-ST1

Numero articolo.:10.01.30.00167

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 12 mm

Dimensione: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



RFBP 100 58 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13

Numero articolo.:10.01.36.00199

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00199>



SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,7 mm

Diametro foro: 13 mm

Grado evacuazione: 85 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 42,5 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 23,5 l/min



SHC 2 13

Numero articolo.:10.02.01.01428

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 13 mm

Diametro esterno D: 11,2 mm

Lunghezza L: 18 mm

Filettatura G1: M16x1-AG