

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE  
> Moduli del vuoto VEE-QCMV > VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

### Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione




Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,7 mm

Funzione supplementare: Silenziatore

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B         | 55 mm     |
| d         | 6 mm      |
| D         | 25,40 mm  |
| Dmk       | 46 mm     |
| G1        | G1/8"-IG  |
| G2        | M4-AG     |
| H         | 37,90 mm  |
| H1        | 53 mm     |
| L         | 133,10 mm |
| L2        | 89 mm     |
| LG2       | 7,60 mm   |

### Accessori

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>



### EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00288

Diametro nominale: 1,5 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Filetto di colleg: M5-AG

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,5 ... 7,0 bar

Interfaccia elettrica: Cavo, 2 poli



### FLAN-PL 55x7.5-AB1

Numero articolo.:10.01.30.00015

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 7,5 mm

Dimensione: AB1



### FLAN-PL 55x7.5-EL1

Numero articolo.:10.01.30.00208

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 7,5 mm

Dimensione: EL1

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>



### FLAN-PL 55x9.5-JP1

Numero articolo.:10.01.30.00194

Diametro esterno D: 55 mm

Lunghezza L: 9,5 mm

Dimensione: JP1

Filettatura G1: G3/8"-IG



### FLAN-PL 63x10.5-AD1

Numero articolo.:10.01.30.00016

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 10,5 mm

Dimensione: AD1



### FLAN-PL 63x11.5-UNI

Numero articolo.:10.01.30.00017

Diametro esterno D: 63 mm

Lunghezza L: 11,5 mm

Dimensione: UNI

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>



### FLAN-PL 80x12-ST1

Numero articolo.:10.01.30.00167

Diametro esterno D: 80 mm

Lunghezza L: 12 mm

Dimensione: ST1



### RFBP 50 50 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



### RFBP 100 58 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>



### RFBP 100 58 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm



### RFBP 120 120 BA SPB2

Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2



### RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

## Pezzi di ricambio

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Modulo a vuoto

VEE-QCMV HV 2 07 13 SD

Numero articolo.:10.01.36.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00206>



### SD 16.5x51.5 SHC 13

Numero articolo.:10.02.01.01498

Diametro esterno D: 16,5 mm

Lunghezza L: 51,5 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 13



### SEP HV 2 07 13

Numero articolo.:10.02.01.01394

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 0,7 mm

Diametro foro: 13 mm

Grado evacuazione: 85 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 42,5 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 23,5 l/min



### SHC 2 13 SD

Numero articolo.:10.02.01.01426

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 13 mm

Lunghezza L: 70 mm

Filettatura G1: M16x1-AG