

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB > Sistemi di presa ad area FMCB > FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso



Diametro ugello: 1,1 mm

Lunghezza L: 300 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 131,4 mm


Disposizione: 3R18

Funzione supplementare: Vacuostato e pressostato VSi

Peso: 1,35 kg

Modello: Interruttore PNP

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
D	32 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1,35 kg
Tipo di Materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione	45

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>

Accessori



VTR-SL 3x RST60 2xD32

Numero articolo.:10.01.43.00013

Lunghezza L: 439 mm

Larghezza B: 100 mm

Altezza H: 127,5 mm



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

Numero articolo.:21.04.05.00350

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

Lunghezza del cavo: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

Numero articolo.:21.04.05.00361

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

Numero articolo.:21.04.05.00362

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Numero articolo.:21.04.05.00079

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 8 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 25 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



VSL 10-7 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00084

Diametro esterno D: 10 mm

Diametro interno d: 7 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 60 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -40 ... 85 °C



EMVP 32 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo.:10.05.02.00068

Diametro nominale: 32 mm

Tensione DC: 24V - DC

Funzione valvola: Valvola di distribuzione 3/2

Valvola di controllo: Aperto senza corrente

Filetto di colleg: G1-1/4"-IG

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Portata nominale: 130 m³/h

Peso: 0,5 kg



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00065

Diametro esterno D: 71 mm

Diametro interno d: 60 mm

Lunghezza (max): 15 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 156 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 2,92 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Numero articolo.:10.01.11.03375

Lunghezza L: 294 mm

Larghezza B: 109,8 mm

Altezza H: 0,39 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area

Disposizione: 3R18

Diametro ugello: 1,1 mm



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Numero articolo.:10.01.11.03658

Lunghezza L: 300 mm

Larghezza B: 130 mm

Altezza H: 20 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area

Disposizione: 3R18

Funzione supplementare: Nastro da un lato



VSi V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

presa a vuoto ad area

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo.:10.01.43.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00002>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Numero articolo.:10.01.43.00021

Lunghezza L: 314,6 mm

Larghezza B: 144,2 mm

Altezza H: 91,7 mm

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area FXCB-FMCB