

Eiettore base

SEG 10 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00111

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00111>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 10 HS SDA

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale



Diametro ugello: 1 mm


Forma: Per alto vuoto

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 34 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	16 mm
D	15 mm
D2	15 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
H	26 mm
L	57 mm
L1	97 mm
SW1	14 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	34 l/min
Capacità di aspirazione	2 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	1,20 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	49 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	2,90 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	1,73 cfm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 10 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00111

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00111>

Livello sonoro libero	75 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	2 mm
Diametro int. tubo per vuoto	4 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	50 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI 6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00328

Allacciamento: Tubo fless. 6/4

Finezza filtro: 50 µm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 10 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00111

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00111>



VFT G1/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00116

Allacciamento: G1/8"-IG

Forma: Breve elemento filtrante

Portata nominale: 45 l/min

Portata nominale: 2,7 m³/h

Finezza filtro: 80 µm



SEG 10 HS

Numero articolo.:10.02.01.00247

Diametro ugello: 1 mm

Forma: Per alto vuoto

Capacità di aspirazione: 34 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min



VS-V-W-D PNP K 3C-D

Numero articolo.:10.06.02.00678

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Forma: Cube, display digitale

Modello: Interruttore PNP

Allacciamento elettrico: Cavo

Ingressi e uscite: 2 digitale

Display: Display a 3 colori / 2 righe

Tipo di protezione IP: IP 40

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 10 HS SDA

Numero articolo.:10.02.01.00111

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00111>



VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Numero articolo.:10.06.02.00680

Campo di misurazione: 0,0 ... 10,0 bar

Forma: Cube, display digitale

Modello: Interruttore PNP

Allacciamento elettrico: Cavo

Ingressi e uscite: 2 digitale

Display: Display a 3 colori / 2 righe

Tipo di protezione IP: IP 40

Pezzi di ricambio



SD G1/8-AG 14x40

Numero articolo.:10.02.01.00540

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro esterno D: 14 mm

Lunghezza L: 40 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de