

Ventosa a soffiutto (tonda)

FSGA 20 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00391

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00391>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > Ventose a soffiutto FSGA (1,5 pieghe) > FSGA 20 SI-55 M5-AG

Ventosa a soffiutto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	11 mm
Dmax(S)	21 mm
dn	2,50 mm
Ds	18,10 mm
G1	M5-AG
H	20,20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Corsa)	5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Dimensione	20
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	M5-AG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	1,15 cm ³

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 20 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00391

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00391>

Potenza aspir.	4,70 N
Forza rottura	10,70 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	2,70 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 18 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03284

Dimensione: 18

Materiale: Polietereeterchetone

Pezzi di ricambio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 20 SI-55 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.00391

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00391>



FGA 20 SI-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.00374

Dimensione: 20

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 1,5