

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04226>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB2f 25 SI-55 SC040

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 25


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	8 mm
D1	18,50 mm
Dk	14,50 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	25 mm
H	25,30 mm
H2	4,70 mm
H3	6,70 mm
Z (Corsa)	9,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	1 N
Potenza aspir. a -400 mbar	2 N
Potenza aspir.	3 N
Volume	2,94 cm ³
Dimensione	25
Famiglia raccordo	SC 040

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 25 SI-55 SC040

Numero articolo.:10.01.06.04226

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04226>

Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	2,80 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Accessori



SC 040 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch