

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 125 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03065

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03065>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe) > SAB 125 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte



Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
D1	94 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	126 mm
G1	G1/4"-AG
H	67,80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	32 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	250 N
Forza rottura	558 N
Forza laterale	352 N
Forza laterale (superf. oliate)	335 N
Volume	191 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	140 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	125

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 125 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03065

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03065>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	179,30 g
Famiglia de prodotti	SAB