

## Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SMP 15

Numero articolo.:10.02.02.00921

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00921>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > GP 6 SMP 15

### Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori



Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Numero di collegamenti: 6


Lunghezza L: 170 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 49,5 mm

Diametro interno d: 7 mm

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| B         | 38 mm    |
| B2        | 7 mm     |
| B3        | 16 mm    |
| d         | 7 mm     |
| G1        | G1/2"-IG |
| H         | 49,50 mm |
| H2        | 8 mm     |
| L         | 170 mm   |
| X1        | 154 mm   |
| X2        | 154 mm   |
| Y2        | 34 mm    |

### Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|-----------|--------|
| Peso      | 807 g  |

### Pezzi di ricambio

#### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SMP 15

Numero articolo.:10.02.02.00921

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00921>



### O-RING 10x1.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00129

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 10 mm