

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 RP VS-T R

Numero articolo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori decentralizzati > Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T R

Tooling-System-Schmalz-Eiettor



Diametro ugello: 1 mm


Funzionalità degli eiettori: Sistema di risparmio aria pneumatica

Funzione supplementare: Vacuostato elettronico

Modello: Modello a destra

Campo di pressione (press. di esercizio): 4,0 ... 6,0 bar

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-IG
G3	M8-AG
G4	G1/8"-IG
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L1	88,10 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
-----------	--------

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 RP VS-T R

Numero articolo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

Diametro ugello	1 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	36 l/min
Capacità di aspirazione	2,10 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	65 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	3,90 m³/h
Consumo d'aria scar. max.	92 l/min
Campo di pressione (press. di esercizio)	4,0 ... 6,0 bar
Peso	180 g
Campo di pressione (press. di esercizio)	58,0 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.)	1,27 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	2,30 cfm
Consumo d'aria scar. max.	3,18 cfm
Max.vuoto	25,10 inHg
Famiglia de prodotti	SEAC-RP

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)

Accessori



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00031

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 RP VS-T R

Numero articolo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Numero articolo.:10.02.02.03483

Lunghezza L: 45,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 44 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Numero articolo.:10.02.02.03484

Lunghezza L: 45,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 44 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Numero articolo.:10.02.02.04067

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 11 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Eiettori

SEAC 10 RP VS-T R

Numero articolo.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Numero articolo.:10.02.02.04068

Lunghezza L: 38 mm

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 11 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Usa la costruzione: Eiettori compatti SEAC