

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SCPS / SCPSi > SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Eyector comp. c controllo integrato del risparmio d'aria in un design sottile e funzionalità IO-Link



Misura ugello: 2-09

Allacciamento: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 5 pol

Capacità di aspirazione: 49,5 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 40,5 l/min

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 6,0 bar


Tipo di protezione IP: IP 65 (con connettore)

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Funzionalità degli eiettori: Sistema automatico di risparmio aria digitale

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d3	2,60 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	M12x1-AG
H	99 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	92,50 mm
L1	106 mm
L2	91,50 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
X2	16 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura ugello	2-09
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	3,05 m³/h
Capacità di aspirazione	49,50 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	2,49 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	40,50 l/min
Consumo d'aria scar. max.	7,20 m³/h
Consumo d'aria scar. max.	120 l/min
Livello sonoro libero	73 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	62 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	4 mm
Diametro int. tubo per vuoto	4 mm
Peso	0,20 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.)	1,75 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	1,43 cfm
Consumo d'aria scar. max.	4,24 cfm
Max.vuoto	-25,10 inHg
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Famiglia de prodotti	SCPSi

Accessori



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>



ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4

Numero articolo.:10.02.02.03490

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 1.050 mm



VFI CN6/4 50

Numero articolo.:10.07.01.00241

Allacciamento: Tubo fless. 6/4 con dado

Finezza filtro: 50 µm



VFI CN8/6 50

Numero articolo.:10.07.01.00245

Allacciamento: Tubo fless. 8/6 con dado

Finezza filtro: 50 µm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettores compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>



SET SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04343

Lunghezza L: 113 mm

Larghezza B: 70 mm

Altezza H: 73 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi



ABL-SET SCPS zweistufig

Numero articolo.:10.02.02.04667

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Dimensione: zweistufig

Lunghezza L: 14 mm

Larghezza B: 18 mm

Peso: 16,3 g



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00158

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 1.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00211

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



GP 3 SCPS 07..15 G2

Numero articolo.:10.02.02.04884

Numero di collegamenti: 3

Lunghezza L: 89,4 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 34 mm

Peso: 177 g



GP 4 SCPS 07..15 G2

Numero articolo.:10.02.02.04338

Numero di collegamenti: 4

Lunghezza L: 108 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 34 mm

Peso: 200,3 g

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>



GP 5 SCPS 07..15 G2

Numero articolo.:10.02.02.04858

Numero di collegamenti: 5

Lunghezza L: 126,6 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 34 mm

Peso: 194,3 g



GP 6 SCPS 07..15 G2

Numero articolo.:10.02.02.04837

Numero di collegamenti: 6

Lunghezza L: 145,2 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 34 mm

Peso: 245,9 g



GP 8 SCPS 07..15 G2

Numero articolo.:10.02.02.04937

Numero di collegamenti: 8

Lunghezza L: 182,4 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 34 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore compatto

SCPSi 2-09 G02 NC M12-5

Numero articolo.:10.02.02.04368

<https://www.schmalz.com/10.02.02.04368>



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

Numero articolo.:10.02.02.04149


Lunghezza L: 75 mm

Larghezza B: 18 mm

Altezza H: 9 mm

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Pezzi di ricambio



VST SCPS-zw-stuf-SD

Numero articolo.:10.02.02.04738

Usa la costruzione: Eiettori compatti SCPS/SCPSi

Dimensione: zw-stuf-SD