

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00142>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto a secco
EVE-TR > EVE-TR 40 AC3

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 67 dB(A)

tensione a 50Hz: 190-255V/330-440V AC3

tensione a 60Hz: 190-290V/330-500V AC3

Capacità di aspirazione (50 Hz): 40 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 48 m³/h


Vuoto (50Hz): -850 mbar

Potenza nomin. 50 Hz: 1,25 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 1,5 kW

Peso: 38,5 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	280 mm
B2	51 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-IG
H	290 mm
L	572 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48 m ³ /h
tensione a 50Hz	190-255V/330-440V AC3
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	1,25 kW
Potenza nomin. 60 Hz	1,50 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	Corrente trifase

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00142>

Livello sonoro 50 Hz	67 dB(A)
Peso	38,50 kg
Tipo di protezione IP	IP 55
Famiglia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1"-AG

Lunghezza L: 53,5 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10-40



MSS-K 4-6.3A

Numero articolo.:10.04.04.00121

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar

Pompa a vuoto

EVE-TR 40 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00142

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00142>



VST EVE-TR-40

Numero articolo.:10.03.01.00135

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 40

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro



VOL 50

Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Numero articolo.:10.03.01.00029

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 25-40-50