

Vacuostato/pressostato

VSi V M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00570>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati e pressostati elettronici > Vacuostati e pressostati VSi > VSi V M12-4

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link




Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Allacciamento elettrico: Connectore M12, 4 pol

Indicazione: LED

Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	19,60 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G3	M12x1-AG
L	38 mm
L1	56 mm
LG1	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Mezzo misurazione	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione	-1,0 ... 0,0 bar
Sicurezza sovrappressione	8 bar
Campo di misurazione	-14,5 ... 0,0 psi
Sicurezza sovrappressione	116,03 psi
Precisione di ripetizione	± 3% campo misurazione
Isteresi	Impostabile
Ingressi e uscite	2 digitale

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi V M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00570>

Capacità di commutazione max.	100 mA
Indicazione	LED
Allacciamento elettrico	Connectore M12, 4 pol
Allacciamento	G1/8"-AG + M5-IG
Tensione	10-30V DC
Corrente assorbita	35 mA
Tipo di protezione IP	IP 65
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Peso	12 g
Famiglia de prodotti	VSI

Accessori



ASK B-M12-4 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00263

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 4 pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Numero articolo.:10.06.02.00061

Lunghezza L: 60,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi V M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00570>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00557

Allacciamento elettrico: Angolo buss M12, 5pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00149

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00150

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 26,5 mm

Vacuostato/pressostato

VSi V M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00570

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00570>



STVI-GE G1/8-IG 8

Numero articolo.:10.08.02.00151

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

Numero articolo.:10.06.02.00718

Larghezza B: 12 mm

Altezza H: 25,3 mm

Lunghezza L: 20 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato



BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Numero articolo.:10.06.02.00665

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Lunghezza L: 39 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato