

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04182>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
FSGA SI-HD (1,5 pieghe) > FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Propriet: FDA-compatible


Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M5-AG

Numero pieghe: 1,5

Allacciamento: M5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	8,40 mm
Dmax(S)	18,50 mm
dn	2,50 mm
Ds	15,60 mm
G1	M5-AG
H	24,20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Corsa)	7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Dimensione	16
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	M5-AG
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Volume	0,75 cm ³

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04182>

Potenza aspir.	2,30 N
Forza rottura	6,70 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	2 mm
Peso	2,30 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SPI 17 PEEK

Numero articolo.:10.01.06.03283

Dimensione: 17

Materiale: Polietereeterchetone

Pezzi di ricambio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto SI-HD (tonda)

FSGA 16 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo.:10.01.06.04182

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04182>



FGA 16 SI-HD-65 N016

Numero articolo.:10.01.06.02459

Dimensione: 16

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A