

Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SMP 15

Numero articolo.:10.02.02.00921

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00921>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > GP 6 SMP 15

Distributore aria compressa come raccordo collegamenti e per il bloccaggio degli eiettori



Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Numero di collegamenti: 6


Lunghezza L: 170 mm

Larghezza B: 38 mm

Altezza H: 49,5 mm

Diametro interno d: 7 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	38 mm
B2	7 mm
B3	16 mm
d	7 mm
G1	G1/2"-IG
H	49,50 mm
H2	8 mm
L	170 mm
X1	154 mm
X2	154 mm
Y2	34 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	807 g

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Piastra di raccordo aria compressa

GP 6 SMP 15

Numero articolo.:10.02.02.00921

<https://www.schmalz.com/10.02.02.00921>



O-RING 10x1.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00129

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 70 Shore A

Diametro interno d: 10 mm