

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00141

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00141>

Pagina iniziale > Sollevatori a vuoto e sistemi gru > Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Parti di ricambio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Parti di ricambio VacuMaster Basic / Comfort > EVE-TR 25 AC3

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 62 dB(A)

tensione a 60Hz: 190-290V/330-500V AC3

Capacità di aspirazione (50 Hz): 25 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 30 m³/h

Vuoto (50Hz): -850 mbar


Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW

Versione design: IE3:EU/CN/IND

Peso: 26 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	260 mm
B2	40 mm
d	7 mm
G3	G3/4"-IG
H	290 mm
L	505 mm
L2	96 mm
X1	220 mm
Y1	208 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30 m³/h
tensione a 60Hz	
Potenza nomin. 50 Hz	0,75 kW
Potenza nomin. 60 Hz	0,90 kW
Tipo corrente	AC3
Tipo corrente	Corrente trifase
Versione design	IE3:EU/CN/IND

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00141

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00141>

Livello sonoro 50 Hz	62 dB(A)
Peso	26 kg
Tipo di protezione IP	IP 55
Famiglia de prodotti	EVE-TR

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



VBK 1.6-2.5A

Numero articolo.:10.03.01.00136

Diametro esterno D: 46 mm

Max.vuoto: -950 mbar

Filettatura G1: G1"-AG

Lunghezza L: 53,5 mm

Usa la costruzione: Pompa EVE

Dimensione: 10-40



EVE-TR 25 AC3

Numero articolo.:10.04.04.00119

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00141

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00141>



VST EVE-TR-25

Numero articolo.:10.03.01.00134

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole

u: Filtro



VOL 50

Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Numero articolo.:10.07.01.00017

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 65 mm

Lunghezza L: 69,5 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 3/4-IG

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-TR 25 AC3

Numero articolo.:10.03.01.00141

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00141>



FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50

Numero articolo.:10.03.01.00029

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR

Dimensione: 25-40-50