

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Numero articolo.:10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto con anello di tenuta > FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane



Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK


Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4"-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	16 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	16 mm
G1	G1/4"-AG
H	31 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Dimensione	33
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	15,60 g
Famiglia de prodotti	FSGA

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Numero articolo.:10.01.06.01666

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01666>
