

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 80 NBR-60 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.11115

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11115>

Pagina iniziale > Ventose piatte SAF > SAF 80 NBR-60 G3/8-AG

### Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate



Dimensione: 80


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-AG

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Dmax(S)	89 mm
Ds	83 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	272 N
Forza laterale	205 N
Forza laterale (superf. oliate)	180 N
Volume	36,70 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	100 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 80 NBR-60 G3/8-AG

Numero articolo.:10.01.01.11115

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11115>

Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAF

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Accessori



#### SU 80

Numero articolo.:10.01.01.12839

Dimensione: 80

Campo di tenuta: 80,0 ... 100,0 mm

Termostabilità: 80 °C