

Ventosa piatta (tonda)

SAF 50 NBR-45 M14x1.5-AG

Numero articolo.:10.01.01.11445

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11445>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAF > SAF 50 NBR-45 M14x1.5-AG

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M14x1.5-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50 mm
G1	M14x1.5-AG
H	28 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	100 N
Forza laterale	80 N
Forza laterale (superf. oliate)	76 N
Volume	9,48 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	65 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SAF 50 NBR-45 M14x1.5-AG

Numero articolo.:10.01.01.11445

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11445>

Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	40,80 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAF

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Accessori



SU 50

Numero articolo.:10.01.01.12837

Dimensione: 50

Campo di tenuta: 45,0 ... 60,0 mm

Termostabilità: 80 °C