

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00110

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00110>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe) > FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

### Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 25


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Numero pieghe: 3,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| d2        | 10 mm    |
| Dmax(S)   | 26,50 mm |
| dn        | 3,50 mm  |
| Ds        | 23 mm    |
| G1        | G1/8"-IG |
| H         | 57 mm    |
| LG1       | 8,50 mm  |
| SW1       | 14 mm    |
| Z (Corsa) | 22 mm    |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore              |
|------------------------------------|---------------------|
| Forza rottura                      | 20 N                |
| Dimensione                         | 25                  |
| Peso                               | 9,70 g              |
| Famiglia raccordo                  | N 049               |
| Materiale aspiratore               | Gomma nitrilica NBR |
| Potenza aspir.                     | 4,50 N              |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm                |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.00110

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00110>

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Volume                        | 7,07 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm                |
| Famiglia de prodotti          | FSGB                 |
| Numero pieghe                 | 3,50                 |

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza  
 Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SA-NIP N049 G1/8-IG DN300

Numero articolo.:10.01.06.04451

Famiglia raccordo: N 049

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 21 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3 mm

Materiale: Alluminio



#### FGB 25 NBR-55 N049

Numero articolo.:10.01.06.00109

Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 3,5