

## Ventosa a soffietto (tonda)

SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.01650

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01650>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe) > SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

### Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensione: 22

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 3,50 mm  |
| D1        | 22 mm    |
| Dmax(S)   | 24 mm    |
| Ds        | 20,60 mm |
| G1        | G3/8"-IG |
| H         | 41 mm    |
| LG1       | 9,50 mm  |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 5,80 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore               |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir.                     | 16 N                 |
| Forza rottura                      | 24 N                 |
| Forza laterale                     | 18 N                 |
| Forza laterale (superf. oliate)    | 6 N                  |
| Volume                             | 2,48 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 20 mm                |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm                 |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (tonda)

SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.01650

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01650>

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensione                      | 22                  |
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A          |
| Peso                            | 9 g                 |
| Famiglia de prodotti            | SAB                 |
| Numero pieghe                   | 1,50                |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m