

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.12302

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12302>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 60x20


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Acciaio

Allacciamento: M10-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	25,80 mm
Bs	20,90 mm
dn	5,10 mm
G1	M10-AG
H	32,50 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	65,80 mm
Ls	60,90 mm
SW1	16 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	56 N
Forza laterale	45 N
Forza laterale (superf. oliate)	30 N
Volume	4 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	12,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	60 x 20
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Numero articolo.:10.01.01.12302

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12302>

Numero pieghe	0
Peso	26,50 g
Famiglia de prodotti	SAOG-S