

Ventosa piatta (tonda)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per applicazioni a temperatura elevata > Ventose piatte SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica



Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Termostabilità: 200 °C

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G1/4"-IG
H	22 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	4 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero pieghe	0
Dimensione	40
Potenza aspir.	69 N
Termostabilità	200 °C
Famiglia de prodotti	SAF

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa piatta (tonda)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Accessori



SU 40

Numero articolo.:10.01.01.12856

Dimensione: 40

Campo di tenuta: 35,0 ... 45,0 mm

Termostabilità: 80 °C