

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.12180

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12180>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 95x40

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/8-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
G1	G1/8"-IG
H	15 mm
LG1	5 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
Z (Corsa)	6 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	165 N
Forza laterale	192 N
Forza laterale (superf. oliate)	110 N
Volume	18 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	35 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensioni (LxB)	95 x 40
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.12180

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12180>

Numero pieghe	0
Peso	32,80 g
Famiglia de prodotti	SAOG-S