

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02725

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02725>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe) > SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte



Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
D1	39,50 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,10 mm
G1	G3/8"-IG
H	36,90 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	11,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	53 N
Forza rottura	87 N
Forza laterale	55 N
Forza laterale (superf. oliate)	52 N
Volume	11,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensione	50

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02725

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02725>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	32,30 g
Famiglia de prodotti	SAB