

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 100 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02927

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02927>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe) > SAB 100 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte



Dimensione: 100

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Numero pieghe: 1,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
D1	77 mm
Dmax(S)	110 mm
Ds	100,80 mm
G1	G1/4"-AG
H	56,60 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	25,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	190 N
Forza rottura	357 N
Forza laterale	220 N
Forza laterale (superf. oliate)	214 N
Volume	92,50 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	90 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	100

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto HT1 (tonda)

SAB 100 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02927

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02927>

Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Peso	97,30 g
Famiglia de prodotti	SAB