

## Ventosa a soffiutto (ovale)

SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03208

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03208>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Ventose a soffiutto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe) > SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-IG

### Ventosa a soffiutto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 110 x 55

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT1


Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B1        | 53 mm     |
| Bmax(S)   | 59 mm     |
| Bs        | 55,10 mm  |
| dn        | 8 mm      |
| G1        | G3/8"-IG  |
| H         | 43,50 mm  |
| L1        | 98,80 mm  |
| LG1       | 9 mm      |
| Lmax(S)   | 114 mm    |
| Ls        | 110,10 mm |
| SW1       | 22 mm     |
| Z (Corsa) | 12 mm     |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                  | 110 N                 |
| Forza rottura                   | 233,50 N              |
| Forza laterale                  | 299,20 N              |
| Forza laterale (superf. oliate) | 123,60 N              |
| Volume                          | 53,10 cm <sup>3</sup> |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto (ovale)

SAOB 110x55 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03208

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03208>

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Raggio volta (min) (convesso)      | 50 mm                               |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm                                |
| Dimensioni (LxB)                   | 110 x 55                            |
| Numero pieghe                      | 1,50                                |
| Materiale aspiratore               | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 60 Shore A                          |
| Peso                               | 79,70 g                             |
| Famiglia de prodotti               | SAOB                                |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m