

Ventosa a soffiutto (tondo)

SPB2 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB2 40 ED-65 SC050

Ventosa a soffiutto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton-aggi&imballaggi con stab. intrinseca




Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 45 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	11 mm
d1	17,30 mm
d2	22,90 mm
D1	42,20 mm
Dk	22,50 mm
Dmax(S)	44,50 mm
Ds	41,30 mm
H	45 mm
H2	7 mm
H3	9,90 mm
Z (Corsa)	25 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	24,80 N
Forza rottura	40,50 N
Forza laterale	20,30 N
Volume	27,90 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	60 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>

Dimensione	40
Famiglia raccordo	SC 050
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	10,50 g
Famiglia de prodotti	SPB2

Accessori



SC 050 G1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02487

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02488

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-IG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tondo)

SPB2 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.03412

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03412>



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02543

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 29 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02546

Geometria del collegamento: 050-AR

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 28,5 mm

Lunghezza di montaggio: 19,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SC 050 G1/8-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02849

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 24 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm