

Supporto tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

Numero articolo.:10.07.06.00548

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00548>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Sistema di supporto per tooling HT > Supporti per ventose HT-SG I > HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

Supporto per ventosa



Attacco 1: Perno c I scanal Ø19


Forma: integrated nozzle

Allacciamento: NPT3/8-AG

Allacciamento: G1/8"-IG

Funzione supplementare: Soffiaggio attivo

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	31 mm
B1	80,40 mm
B2	32 mm
D	19 mm
G2	NPT3/8-AG
G3	G1/8"-IG
G4	G1/8"-IG
H	24,50 mm
H1	52,90 mm
L	39,30 mm
L1	81,05 mm
L2	60,80 mm
L3	11,70 mm
LG2	15 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	218,20 g
Famiglia de prodotti	HT-SG-I

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Supporto tooling ventosa

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS

Numero articolo.:10.07.06.00548

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00548>

Accessori



STV-GE G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Numero articolo.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm