

Bocchetta

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Accessori per raccordi > ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Bocchetta



Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro interno del tubo (rac.) d: 4 mm


Materiale: Ottone

Superficie: crudo

Lunghezza L: 4 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	2,50 mm
D	3,90 mm
G1	G1/8"-AG
L	4 mm
L1	28 mm
LG1	7 mm
SW1	14 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Peso	7 g

Accessori

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bocchetta

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Numero articolo.:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>



VSL 6-4 PE BL

Numero articolo.:10.07.09.00014

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 100 m

Materiale tubo: PE

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Temp. ambiente: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00157

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: Politetrafluoroetilene

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Numero articolo.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de