

## Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBPL > SBPL 50 HF

### Eiettore base con massimo potere di aspirazione



Dimensione: 50


Forma: High Flow

Capacità di aspirazione: 500 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 160 l/min

Peso: 0,75 kg

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B         | 51 mm     |
| B1        | 53 mm     |
| B2        | 16 mm     |
| G1        | G3/8"-IG  |
| G2        | G3/4"-IG  |
| G3        | G1/4"-IG  |
| G4        | G1/8"-IG  |
| G5        | M5-AG     |
| H         | 72 mm     |
| H1        | 74 mm     |
| L         | 167,50 mm |
| L1        | 285,30 mm |
| L2        | 54 mm     |
| L3        | 67 mm     |
| L4        | 113 mm    |
| L5        | 64 mm     |
| LG5       | 8,50 mm   |
| X1        | 73,50 mm  |
| Y1        | 62 mm     |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SBPL 50 HF


Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>

### Dati tecnici

| Attributo                                | Valore          |
|------------------------------------------|-----------------|
| Dimensione                               | 50              |
| Grado evacuazione                        | 60 %            |
| Max.vuoto                                | 600 mbar        |
| Capacità di aspirazione                  | 500 l/min       |
| Capacità di aspirazione                  | 650 l/min       |
| Capacità di aspirazione                  | 30 m³/h         |
| Capacità di aspirazione                  | 39 m³/h         |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 160 l/min       |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 9,75 m³/h       |
| Livello sonoro libero                    | 65 dB(A)        |
| Livello sonoro aspirazione               | 55 dB(A)        |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0   |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 6 mm            |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 25 mm           |
| Peso                                     | 0,75 kg         |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 60 °C     |
| Max.vuoto                                | 17,72 inHg      |
| Famiglia de prodotti                     | SBPL            |

### Accessori



#### BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01705

Lunghezza L: 72 mm

Larghezza B: 25 mm

Altezza H: 77 mm

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



### VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Numero articolo.:10.07.02.00055

Lunghezza L: 30 mm

Larghezza B: 30 mm

Campo di misurazione: -1,0 ... 10,0 bar

Allacciamento: G1/8"-AG



### VAM 40 V DR BAR

Numero articolo.:10.07.02.00035

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

Modello: Con anello di tenuta

Allacciamento: G1/8"-AG



### VSi V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

## Eiettores base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



### EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00366

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza L: 64,5 mm



### SEV G1/8-IG G1/4-AG


Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG



### ST 25 AL-EL

Numero articolo.:10.02.01.01680

Materiale: Alluminio

Usa la costruzione: Eiettores base

Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 4 mm

Larghezza B: 46 mm

## Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



### VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00047

Diametro esterno D: 27 mm

Diametro interno d: 20 mm


Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 17 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 4,72 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



### VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00051

Diametro esterno D: 32 mm

Diametro interno d: 25 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 20 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,86 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



### VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 25 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

## Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettores base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



### ABL-SET SBPL/SCPL M

Numero articolo.:10.02.01.01939

Dimensione: M

Lunghezza L: 71 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 82,5 mm



### ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo.:10.02.01.01940

Dimensione: L

Lunghezza L: 71 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 97 mm



### VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

Allacciamento: G3/4"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 600 l/min

Portata nominale: 36 m<sup>3</sup>/h

Finezza filtro: 80 µm

## Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



### SET SBPL 75/100

Numero articolo.:10.02.01.01685

Usa la costruzione: Eiettore base

Dimensione: 75/100

## Pezzi di ricambio



### SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01585

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 71 mm

Altezza H: 33 mm



### SEP HF 3 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01348

Forma: High Flow

Numero dei punti: 3

Misura ugello: 1,3 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 61 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 297,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min

## Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>




### DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01541

Lunghezza L: 112,5 mm

Larghezza B: 34,8 mm

Altezza H: 2,8 mm



### ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Numero articolo.:10.02.01.01450

Usa la costruzione: Module di eiettore

Dimensione: 22

contiene: 6x lembo



### O-RING 10x2.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00002

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Diametro interno d: 10 mm