

Eiettore base

SEG 30 HS

Numero articolo.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00258>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SEG > SEG 30 HS

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale




Diametro ugello: 3 mm

Forma: Per alto vuoto

Capacità di aspirazione: 240 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 392 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	42 mm
D	32 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-IG
G3	G3/4"-IG
H	50 mm
L	127 mm
SW1	22 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	3 mm
Grado evacuazione	85 %
Capacità di aspirazione	240 l/min
Capacità di aspirazione	14,40 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	8,48 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	392 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	23,50 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	13,84 cfm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SEG 30 HS

Numero articolo.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00258>

Campo di pressione (press. di esercizio)	3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	43,5 ... 87,0
Pressione ottimale	5 bar
Pressione ottimale	72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Temp. ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	352 g
Famiglia de prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

Accessori



VFT G3/8-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00122

Allacciamento: G3/8"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 245 l/min

Portata nominale: 14,7 m³/h

Finezza filtro: 80 µm