

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03459>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Sistemi di presa ad area e sistemi di presa > Sistemi di presa VEE > Ventose per sistemi di presa VEE > SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 40


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Filettatura G1: G1/4"-AG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	22,90 mm
dn	6,10 mm
D1	42,20 mm
Dmax(S)	44,50 mm
Ds	41,30 mm
G1	G1/4"-AG
H	52,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (Corsa)	25 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	24,80 N
Forza rottura	40,50 N
Forza laterale	20,30 N
Volume	27,90 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	60 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiETTO (tonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03459>

Dimensione	40
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	23,10 g
Famiglia de prodotti	SPB2

Indicazione Potenza aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Accessori



SPI 40 PA SPB2-40

Numero articolo.:10.01.06.04044

Dimensione: 40

Materiale: Poliammide

Applicazione: SPB2-40



SC 050 G1/8-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02849

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 24 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 4,4 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03459>



SC-SW 60 6

Numero articolo.:10.05.04.00096

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 60



SC-SW 80 6

Numero articolo.:10.05.04.00097

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 80



SC-SW 100 6

Numero articolo.:10.05.04.00098

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 100

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03459>



SC-SW 120 6

Numero articolo.:10.05.04.00099

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 120



SC-SW 200 6

Numero articolo.:10.05.04.00100

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 200



SC-SW 240 6

Numero articolo.:10.05.04.00101

Larghezza tra gli appartamenti SW1: 6 mm

Diametro nominale: 240

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03459

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03459>



SC 050 G1/4-AG MOD

Numero articolo.:10.01.06.02487

Geometria del collegamento: 050

Allacciamento: G1/4"-AG

Lunghezza L1: 26,5 mm

Lunghezza di montaggio: 7,2 mm

Diametro nominale dn: 6,1 mm



SPB2 40 ED-65 SC050

Numero articolo.:10.01.06.03412

Dimensione: 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Altezza H: 45 mm