

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBPL > SBPL 50 HF

Eiettore base con massimo potere di aspirazione



Dimensione: 50


Forma: High Flow

Capacità di aspirazione: 500 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 160 l/min

Peso: 0,75 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	51 mm
B1	53 mm
B2	16 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G1/4"-IG
G4	G1/8"-IG
G5	M5-AG
H	72 mm
H1	74 mm
L	167,50 mm
L1	285,30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8,50 mm
X1	73,50 mm
Y1	62 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione	50
Grado evacuazione	60 %
Max.vuoto	600 mbar
Capacità di aspirazione	500 l/min
Capacità di aspirazione	650 l/min
Capacità di aspirazione	30 m³/h
Capacità di aspirazione	39 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	160 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	9,75 m³/h
Livello sonoro libero	65 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	55 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	25 mm
Peso	0,75 kg
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Max.vuoto	17,72 inHg
Famiglia de prodotti	SBPL

Accessori



BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01705

Lunghezza L: 72 mm

Larghezza B: 25 mm

Altezza H: 77 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Numero articolo.:10.07.02.00055

Lunghezza L: 30 mm

Larghezza B: 30 mm

Campo di misurazione: -1,0 ... 10,0 bar

Allacciamento: G1/8"-AG



VAM 40 V DR BAR

Numero articolo.:10.07.02.00035

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: -1,00 ... 0,00 bar

Modello: Con anello di tenuta

Allacciamento: G1/8"-AG



VSi V D M8-4

Numero articolo.:10.06.02.00577

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

Eiettores base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

Numero articolo.:10.05.01.00366

Diametro interno d: 6 mm

Lunghezza L: 64,5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG


Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG



ST 25 AL-EL

Numero articolo.:10.02.01.01680

Materiale: Alluminio

Usa la costruzione: Eiettores base

Diametro esterno D: 25 mm

Lunghezza L: 4 mm

Larghezza B: 46 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00047

Diametro esterno D: 27 mm

Diametro interno d: 20 mm


Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 17 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 4,72 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00051

Diametro esterno D: 32 mm

Diametro interno d: 25 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 20 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,86 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00036

Diametro esterno D: 42 mm

Diametro interno d: 32 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 25 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 3,77 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettores base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



ABL-SET SBPL/SCPL M

Numero articolo.:10.02.01.01939

Dimensione: M

Lunghezza L: 71 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 82,5 mm



ABL-SET SBPL/SCPL L

Numero articolo.:10.02.01.01940

Dimensione: L

Lunghezza L: 71 mm

Larghezza B: 31 mm

Altezza H: 97 mm



VFT G3/4-IG 80

Numero articolo.:10.07.01.00128

Allacciamento: G3/4"-IG

Forma: Inserto per filtro lungo

Portata nominale: 600 l/min

Portata nominale: 36 m³/h

Finezza filtro: 80 µm

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>



SET SBPL 75/100

Numero articolo.:10.02.01.01685

Usa la costruzione: Eiettore base

Dimensione: 75/100

Pezzi di ricambio



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01585

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 71 mm

Altezza H: 33 mm



SEP HF 3 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01348

Forma: High Flow

Numero dei punti: 3

Misura ugello: 1,3 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 61 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 297,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min

Contattare Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBPL 50 HF

Numero articolo.:10.02.01.01597

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01597>




DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

Numero articolo.:10.02.01.01541

Lunghezza L: 112,5 mm

Larghezza B: 34,8 mm

Altezza H: 2,8 mm



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Numero articolo.:10.02.01.01450

Usa la costruzione: Module di eiettore

Dimensione: 22

contiene: 6x lembo



O-RING 10x2.5 NBR-70

Numero articolo.:10.07.08.00002

Materiale: Gomma nitrilica NBR

Diametro interno d: 10 mm