

Eiettore base

SBP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01723

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01723>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-HV/HF > SBP HF 2 13 22

Eiettore base per impiego universale



Forma: High Flow

Numero dei punti: 2

Diametro ugello: 1,3 mm

Dimensione: 22


Grado evacuazione: 61 %

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 175,3 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	35 mm
D	20 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	G1/4"-IG
G5	M6-IG
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	138,50 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	8 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01723

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01723>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro ugello	1,30 mm
Numero dei punti	2
Grado evacuazione	61 %
Capacità di aspirazione	10,79 m³/h
Capacità di aspirazione	175,30 l/min
Consumo d'aria (aspir.)	4,55 m³/h
Consumo d'aria (aspir.)	74 l/min
Livello sonoro libero	84 dB(A)
Livello sonoro aspirazione	75 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio)	2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale	4 bar
Diametro int. tubo per aria compressa	6 mm
Diametro int. tubo per vuoto	12 mm
Peso	261,60 g
Temp. ambiente	0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio)	29,0 ... 87,0
Pressione ottimale	58 psi
Capacità di aspirazione (max.)	6,19 cfm
Consumo d'aria (aspir.)	2,61 cfm
Famiglia de prodotti	SBP-HV-HF

Accessori



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Numero articolo.:10.08.03.00315

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 41 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettore base

SBP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01723

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01723>



SET SFE 22

Numero articolo.:10.02.01.01577

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 20 mm

Lunghezza L: 27 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: M8-AG



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG



SD 29x70 SHC 22

Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 70 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 22

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Eiettores base

SBP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01723

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01723>



SEP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01347

Forma: High Flow

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 1,3 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 61 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 175,3 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min



SFE 22 AL

Numero articolo.:10.02.01.01421

Diametro foro: 22 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 44 mm

Lunghezza L: 87,5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Attacco aria compressa: G1/4"-IG

Allacciamento: G3/8"-IG

Allacciamento: G1/4"-IG



SHC 2 22

Numero articolo.:10.02.01.01512

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 22 mm

Diametro esterno D: 20 mm

Lunghezza L: 33 mm

Filettatura G1: M27x1,5-AG

Eiettore base

SBP HF 2 13 22

Numero articolo.:10.02.01.01723

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01723>

Raccomandazioni sui prodotti



SBP HF 2 13 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01735

Forma: High Flow

Numero dei punti: 2

Diametro ugello: 1,3 mm

Dimensione: 22

Grado evacuazione: 61 %

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 175,3 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min

Funzione supplementare: Silenziatore