

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00026

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00026>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Pompe per vuoto > Pompe a vuoto lubrificate EVE-OG > EVE-OG 40 AC3

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione



Tipo corrente: Corrente trifase

Livello sonoro 50 Hz: 64 dB(A)


Capacità di aspirazione (50 Hz): 40 m³/h

Potenza nomin. 50 Hz: 1,1 kW

tensione a 50Hz: 230/400±10%

Peso: 38 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	284 mm
B2	15 mm
G3	G1-1/4"-IG
G5	M8-IG
H	260 mm
L	625 mm
L2	130 mm
X1	179 mm
X2	123 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Max.vuoto	-980 mbar
Max.vuoto	-28,94 inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	40 m³/h
tensione a 50Hz	230/400±10%
Potenza nomin. 50 Hz	1,10 kW
Livello sonoro 50 Hz	64 dB(A)

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00026

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00026>

Peso	38 kg
Tipo di protezione IP	IP 54
Tipo corrente	AC3
Famiglia de prodotti	EVE-OG

Accessori



DRM 40 P1 H

Numero articolo.:10.07.02.00050

Diametro esterno D: 40 mm

Campo di misurazione: 0,0 ... 1,0 bar

Modello: Raccordo posteriore

Filettatura G1: G3/4"-AG



MSS-K 2.5-4A

Numero articolo.:10.04.04.00120

Usa la costruzione: PKZM0

Tipo di protezione IP: IP 65

Campo di misurazione: bar

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00026

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00026>



VOL 50

Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Numero articolo.:22.09.03.00038

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Pezzi di ricambio



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Numero articolo.:10.07.01.00018

Finezza filtro: 3 µm

Diametro esterno D: 98 mm

Lunghezza L: 70 mm

Materiale filtro: Carta

Usa la costruzione: Filtro polvere STF

Dimensione: 1-1/4-IGN

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompa a vuoto

EVE-OG 40 AC3

Numero articolo.:10.03.02.00026

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00026>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Numero articolo.:27.02.01.00055

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG



VST EVE-OG-25-40

Numero articolo.:10.03.02.00060

Usa la costruzione: Pompa EVE-OG

Dimensione: 25-40