

## Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02421

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02421>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffietto (tonda) > Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe) > SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

### Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti



Dimensione: 22

Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A


Termostabilità: 200 °C

Materiale nipplo: Ottone nichelato

Allacciamento: G3/8-IG

Numero pieghe: 1,5

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 3,50 mm  |
| D1        | 22 mm    |
| Dmax(S)   | 24 mm    |
| Ds        | 20,60 mm |
| G1        | G3/8"-IG |
| H         | 41 mm    |
| LG1       | 9,50 mm  |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 5,80 mm  |

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore               |
|------------------------------------|----------------------|
| Potenza aspir.                     | 16 N                 |
| Forza rottura                      | 24 N                 |
| Forza laterale                     | 17 N                 |
| Volume                             | 1,50 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 20 mm                |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm                 |
| Dimensione                         | 22                   |
| Allacciamento                      | G3/8"-IG             |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa a soffietto HT2 (tonda)

SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.02421

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02421>

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale aspiratore            | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A                          |
| Peso                            | 42,80 g                             |
| Numero pieghe                   | 1,50                                |
| Famiglia de prodotti            | SAB                                 |