

Vacuostato/pressostato

VSi P10 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Interruttore e controllo del sistema > Vacuostati e pressostati elettronici > Vacuostati e pressostati VSi > VSi P10 D M12-4

Vacuostato e pressostato universale con funzione IO-Link



Campo di misurazione: 0,0 ... 10,0 bar


Modello: con display

Allacciamento elettrico: Connectore M12, 4 pol

Indicazione: 2xLED

Tipo di protezione IP: IP 65

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	19,60 mm
G1	G1/8"-AG
G2	M5-IG
G3	M12x1-AG
L	60,50 mm
L1	78,50 mm
LG1	8 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Mezzo misurazione	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Campo di misurazione	0,0 ... 10,0 bar
Sicurezza sovrappressione	15 bar
Campo di misurazione	0,0 ... 145,0 psi psi
Sicurezza sovrappressione	217,55 psi
Precisione di ripetizione	± 3% campo misurazione
Isteresi	Impostabile
Ingressi e uscite	2 digitale

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi P10 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>

Capacità di commutazione max.	100 mA
Indicazione	2xLED
Allacciamento elettrico	Connectore M12, 4 pol
Allacciamento	G1/8"-AG + M5-IG
Tensione	10-30V DC
Corrente assorbita	35 mA
Tipo di protezione IP	IP 65
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Peso	16 g
Modello	con display
Famiglia de prodotti	VSI

Accessori



ASK B-M12-4 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00263

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 4 pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Numero articolo.:10.06.02.00061

Lunghezza L: 60,5 mm

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi P10 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Numero articolo.:21.04.05.00557

Allacciamento elettrico: Angolo buss M12, 5pol

Materiale tubo: PUR cavo

Lunghezza del cavo: 5.000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

Numero articolo.:10.08.02.00149

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 8,5 mm

Lunghezza L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

Numero articolo.:10.08.02.00150

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,5 mm

Lunghezza L: 26,5 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Vacuostato/pressostato

VSi P10 D M12-4

Numero articolo.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.com/10.06.02.00581>



STVI-GE G1/8-IG 8

Numero articolo.:10.08.02.00151

Filettatura G1: G1/8"-IG

Diametro est tubo fless: 8 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 14,5 mm

Lunghezza L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

Numero articolo.:10.06.02.00718

Larghezza B: 12 mm

Altezza H: 25,3 mm

Lunghezza L: 20 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Numero articolo.:10.06.02.00663

Larghezza B: 21 mm

Altezza H: 22 mm

Lunghezza L: 61,5 mm

Spessore della parete s: 1,5 mm

Usa la costruzione: Vacuostato / pressostato

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de