

Ventosa a soffiutto (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (ovale) > Ventose a soffiutto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe) > SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa a soffiutto (ovale) per massima dinamica



Dimensioni (LxB): 80 x 40


Materiale aspiratore: Materiale a temperatura elevata HT2

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	40 mm
Bmax(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	29,70 mm
L1	73,30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	65 N
Forza rottura	100 N
Forza laterale	98 N
Volume	20,60 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

Dimensioni (LxB)	80 x 40
Numero pieghe	1,50
Materiale aspiratore	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	57,90 g
Famiglia de prodotti	SAOB